

スーパークラフトテープ

NO.504NS



高品質と高機能で荷崩れしにくい
ノンスリップテープです。

クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい、重ねて貼れる、文字が書ける、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。

用途 ●積み上げ保管 ●通い箱 ●中身の軽い食品、菓子、家庭雑貨 ●中身の識別、確認が必要な荷物など

性能		
試験項目	単位	No.504NS
テープ厚み	mm	0.140
粘着力	N/10mm (g/10mm)	3.3 (337)
タック	ボールNo.	12
展開力	N/10mm (g/10mm)	0.3 (30.6)
保持力	mm	0
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	60 (6.12)
伸度	%	8.0
ノンスリップ性	—	◎
重ね貼り性	—	◎
描画性 (油性インク)	—	◎

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
25×50	1	100
38×50	1	60
50×50	1	50
60×50	1	40
75×50	1	30
38×500	—	6
50×500	—	5
60×500	—	4

※その他のサイズについても
お気軽にご相談ください。



つぶして捨てよう
エコ紙芯
軽量・省資源紙芯

重ねて貼れる

無溶剤

環境対応

ホワイトスーパークラフトテープ

NO.504WNS



ノンスリップ機能がプラスされた、
滑りにくいホワイトです。

504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。荷崩れ防止、重ね貼り、書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。

用途 ●積み上げ保管 ●通い箱 ●中身の軽い食品、菓子、家庭雑貨 ●中身の識別、確認が必要な荷物など

性能		
試験項目	単位	No.504WNS
テープ厚み	mm	0.140
粘着力	N/10mm (g/10mm)	3.3 (337)
タック	ボールNo.	12
展開力	N/10mm (g/10mm)	0.3 (30.6)
保持力	mm	0
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	60 (6.12)
伸度	%	8.0
ノンスリップ性	—	◎
重ね貼り性	—	◎
描画性 (油性インク)	—	◎

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
38×50	1	60
50×50	1	50
38×500	—	6
50×500	—	5

ベース色
白

※印刷テープについてもお気軽に
ご相談ください。



つぶして捨てよう
エコ紙芯
軽量・省資源紙芯

重ねて貼れる

無溶剤

環境対応