

EA944NG、EA944NG-1 自己融着テープ



品番	仕様
EA944NG	セパレーター付
EA944NG-1	セパレーター無

<用途>

ケーブルの接続部・端末等を絶縁・保護します(6.6kVクラスまで)

<仕様>

●サイズ

幅:19mm 長さ:10m 厚さ:0.5mm

●耐熱温度:70℃

●電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れます

●金属腐食を起こしません

●絶縁に優れ、締付け力にて簡易防水が図れます

●伸張させて巻きつける事で、相手に密着し絶縁性を発揮します

●非加硫ブチルゴム自己融着テープ

<使用方法>

テープ本体を2.5倍に引き伸ばしながら丁寧に巻き付けます。

テープ巻の際は気泡の入らぬようご注意ください。

巻き終わりは張力を戻し軽く指で押さえて巻止めます。

その後全体に指圧を加えて融着を促進させておきます。

このテープを巻いた部分にビニールテープで覆い巻すればより効果があります。

<ご注意>

用途以外での使用はしないで下さい。

直射日光を避けて涼しい所へ保管して下さい。