

## EA944NH-19-50仕様

### フィラメントテープ

タテ方向にガラス繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引張り強さの優れたテープ。ポリエステル繊維を、補強材として使用しています。

#### < 用途 >

重量物の結束・梱包に

#### < 使用上の注意 >

テープ端部を折り曲げて、粘着剤同士を貼り合わせて被着体に貼って下さい。被着体への汚染性の少ない粘着剤を使用していますが、実際の被着体への汚染性を確認後、ご使用下さい。

主な 特性	厚さ	mm	0.18
	粘着力	N/25mm(gf/25mm)	10.98(1120)
	保持力	mm/30分	0.5
	巻き戻し力	N/25mm(gf/25mm)	7.06(720)
	引張り強さ	N/25mm(kgf/25mm)	833.6(85.0)
	伸び	%	35
	基 材		

上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

● 厚生省告示第 370号(食品添加物等の規格基準)適合品

	幅(mm)	長さ(m)	色
EA944NH-19	19	50	白
EA944NH-25	25		
EA944NH-50	50		