



ASF シリーズ

ふっ素樹脂切削フィルム基材を使用した粘着テープです。
ふっ素樹脂が持つ様々な特性を持ち、平滑性に優れた粘着テープです。

ASF-110 FR


やわらかな白色ふっ素樹脂粘着テープ

UL510 規格に合格しています。
(File No.E105318)

PTFE フィルムを基材に用いており、ふっ素樹脂の持つ様々な特性をもった柔軟性・表面平滑性に富んでいる粘着テープです。清潔感あふれる白色です。

剥離紙付きタイプ、樹脂製コアタイプもあります。

構成



一般寸法表

製品番号	呼び厚 (mm)	幅 (mm)		長さ (m)
		規格品	最大幅	
ASF-110 FR	0.08	13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 150, 200, 250, 300	350	10
	0.13		420	
	0.18			
	0.23			

一般特性表

製品番号	呼び厚 (mm)	引張強さ (N/25mm)	伸び (%)	粘着力／180度剥離 (N/25mm)	破壊電圧／基材のみ (kV)	最高使用温度 (℃)
ASF-110 FR	0.08	70	180	7	10	200
	0.13	160		8	15	
	0.18	250		9	18	
	0.23	340		10	21	

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

主な用途

- ヒートシール圧着部の被覆
- シュート、ホッパーの摩擦面ライニング
- 絶縁性スペーサー、結線部の絶縁被覆
- ケーブルの結束等

品番	厚さ	幅
EA944NJ-141	0.08mm	13mm
EA944NJ-142		19mm
EA944NJ-143		25mm
EA944NJ-145		50mm
EA944NJ-146		100mm
EA944NJ-147		150mm
EA944NJ-148		200mm
EA944NJ-150		300mm

品番	厚さ	幅
EA944NJ-161	0.18mm	13mm
EA944NJ-162		19mm
EA944NJ-163		25mm
EA944NJ-165		50mm
EA944NJ-166		100mm
EA944NJ-167		150mm
EA944NJ-168		200mm
EA944NJ-170		300mm

品番	厚さ	幅
EA944NJ-151	0.13mm	13mm
EA944NJ-152		19mm
EA944NJ-153		25mm
EA944NJ-155		50mm
EA944NJ-156		100mm
EA944NJ-157		150mm
EA944NJ-158		200mm
EA944NJ-160		300mm

品番	厚さ	幅
EA944NJ-171	0.23mm	13mm
EA944NJ-172		19mm
EA944NJ-173		25mm
EA944NJ-175		50mm
EA944NJ-176		100mm
EA944NJ-177		150mm
EA944NJ-178		200mm
EA944NJ-180		300mm

<特性>

厚さ0.08mmのテープをサンプル

厚さ0.13mmのテープをサンプル

引張強さ	70N/25mm	引張強さ	160N/25mm
粘着力180° 剥離	7N/25mm	粘着力180° 剥離	8.5N/25mm
伸び	180%	伸び	180%
絶縁破壊電圧 基材のみ	10kV	絶縁破壊電圧 基材のみ	15kV