

フッ素樹脂フィルム粘着テープ

EA944NJ-141～NJ-150	0.08mm厚
EA944NJ-151～NJ-160	0.13mm厚
EA944NJ-161～NJ-170	0.18mm厚
EA944NJ-171～NJ-180	0.23mm厚

フッ素樹脂(テフロン™PTFE製)含浸ガラスクロスを基材とし、
片面にシリコン系感圧粘着剤を塗布したテープです

- 柔軟性・伸縮性があり、対象物の形状への追従性があります
- テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています
- 電気絶縁性に優れています
- 最高使用温度 200℃
- テープの表面は非粘着です
- カラーは清潔感のある乳白色です

<用途> ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、
絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆

※ ~~EA944NJ-144~~ ~~EA944NJ-149~~ ~~EA944NJ-154~~ ~~EA944NJ-159~~ ~~EA944NJ-164~~ ~~EA944NJ-169~~ ~~EA944NJ-174~~ ~~EA944NJ-179~~ ~~EA944NJ-180~~ は取扱中止商品です。

品番	厚さ	幅	品番	厚さ	幅
EA944NJ-141	0.08mm	13mm	EA944NJ-161	0.18mm	13mm
EA944NJ-142		19mm	EA944NJ-162		19mm
EA944NJ-143		25mm	EA944NJ-163		25mm
EA944NJ-144		38mm	EA944NJ-164		38mm
EA944NJ-145		50mm	EA944NJ-165		50mm
EA944NJ-146		100mm	EA944NJ-166		100mm
EA944NJ-147		150mm	EA944NJ-167		150mm
EA944NJ-148		200mm	EA944NJ-168		200mm
EA944NJ-149		250mm	EA944NJ-169		250mm
EA944NJ-150		300mm	EA944NJ-170		300mm
EA944NJ-151	0.13mm	13mm	EA944NJ-171	0.23mm	13mm
EA944NJ-152		19mm	EA944NJ-172		19mm
EA944NJ-153		25mm	EA944NJ-173		25mm
EA944NJ-154		38mm	EA944NJ-174		38mm
EA944NJ-155		50mm	EA944NJ-175		50mm
EA944NJ-156		100mm	EA944NJ-176		100mm
EA944NJ-157		150mm	EA944NJ-177		150mm
EA944NJ-158		200mm	EA944NJ-178		200mm
EA944NJ-159		250mm	EA944NJ-179		250mm
EA944NJ-160		300mm	EA944NJ-180		300mm

<特性>

厚さ0.08mmのテープをサンプル		厚さ0.13mmのテープをサンプル	
引張強さ	70N/25mm	引張強さ	160N/25mm
粘着力180° 剥離	7N/25mm	粘着力180° 剥離	8.5N/25mm
伸び	180%	伸び	180%
絶縁破壊電圧 基材のみ	10kV	絶縁破壊電圧 基材のみ	15kV