

PRODUCTS DATA SHEET

NT非粘着テープ



用 途

- 各種配管の保護
- 湿気が多い地下室や貯水池、噴霧地などの配管の防錆用に



構造・材質



ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。

PRODUCTS DATA SHEET

特 長

- 非粘着の為施工が簡単
- 曲折部にも容易に巻ける

特 性

項目	規格
抗張率 (1 cm ²)	200 kg以上
伸張率	150%以上
耐燃性	巻いたものは70℃で連続使用して差支えない
耐寒性	-20℃曲折しない。静置すれば極低温でも変化しない
耐薬品性	酸、アルカリに侵されない
耐溶剤性	石油系の溶剤に侵されない

製品サイズ

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)
0.15	50	15
0.15	75	15
0.15	100	15
0.20	50	15
0.20	75	15
0.20	100	15
0.15	50	18
0.15	75	18
0.15	100	18

※上記以外のサイズにつきましては御相談ください。

(EA944NR-50, -50S) 幅35mm、長さ50m
(EA944NR-100, -100S) 幅35mm、長さ100m

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。