

EA944NT-15-50 (シーリング用マスキングテープ)

※全て廃番になりました

品番	幅(mm)	入数	色	長さ(m)
EA944NT-15	15	8巻	青	18
EA944NT-18	18	7巻		
EA944NT-20	20	6巻		
EA944NT-24	24	5巻		
EA944NT-30	30	4巻		
EA944NT-40	40	3巻		
EA944NT-50	50	2巻		

(芯内径はφ 30mmです。)

特長

- ・目地材充てんの際に、目地部のまわりを汚さず、しっかりと保護
- ・腰が強いので、貼りやすく、はがしやすく、きれいに仕上がります。
- ・アルミサッシやガラスのほか、コンクリート、モルタルなどの粗面にも使えます。
- ・基本強度にすぐれ、はがす際の切れがほとんどありません。
- ・すぐれた粘着力なので、さまざまな被着体への使用が可能です。
- ・のり残りがほとんどありません。
- ・テープのカール・蛇行が少なく、ラインをきれいに仕上がります。

写真はEA944NT-18(7巻)



用途

- ・シーリング材充てん時のマスキング

特性

項目		単位	測定値
厚さ		mm	0.11
引張り強さ		N/18mm(kg/18mm)	80.41(8.2)
伸び		%	4.5
粘着力(対ステンス板)	23°C	N/18mm(g/18mm)	2.65(270)
粘着力(対ガラス板)	23°C	N/18mm(g/18mm)	1.77(180)
高速巻戻し力	30m/min	N/18mm(g/18mm)	4.41(450)
保持力	40°C	mm	0.5

※記載の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

使用上・保管上の注意

- 本製品はシーリング用マスキングテープです。用途以外の目的には使用しないでください。
- 本製品は作業条件・環境によっては不適合な場合も考えられます。また被着体によっては糊残りや変色などの不具合の起る可能性がありますので事前にご確認のうえご使用ください。
- 糊残りや変色を避けるために貼り付け後なるべく早くはがしてください。
- 貼る面のほこり、油分、水分などをよくふき取ってからご使用ください。
- 安定した接着力を得るためにテープが密着するようによく圧着してご使用ください。
- 保管する場合は直射日光の当たる所を避け、涼しい所で保管してください。