

耐熱性和紙マスキングテープ

NO.7239



構成

基 材：黄色和紙

粘着剤：感圧性アクリル系粘着剤

用 途

- 塗装時のマスキング
- マスキングペーパーやキュアシートの保持



特 長

- 150°C30 分間加熱しても変色せず、のり残りしません
- 引きはがすときに切れませんが、手で容易に引裂くことができます
- このテープの背面は、塗料を弾きません
- すばらしい見切り線が出せるように設計されています

一般特性

項目	単位	測定値
全厚	mm	0.09
180° 引きはがし粘着力	N/18mm	3.71
巻戻し力	N/18mm	5.66
伸び	%	5.1
引張強度	N/18mm	70.6

試験方法

JIS Z 0237 : 2000 に準じる。

管理番号. MAS-009-J-2 2013/09/20 1/2

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用いただく前に、被着体（テープに貼り合わせる材料）との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。

注意事項

- 被着体表面の油分、水分、ゴミなどは、十分取り除いてください。
- 粘着層は感圧性ですので、貼り合わせの際は十分に圧着してください。
- 貼り付け作業時の温度は10°C以上が適しています。
(冬季など気温が10°C以下の場合は初期の粘着力が低下します。)
- 保管場所は高温・多湿を避け、直射日光が当たらない冷暗所に置いてください。

- 問合せ先 …テクニカルサポートセンター工業材料グループ T-FOX
E-mail : tfox@nitto.co.jp TEL : 0532-41-7838 FAX:0532-41-8446

管理番号: MAS-009-J-2 2013/09/20 2/2

ご注意: 本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものでもありません。ご利用いただく前に、被着体(テープに貼り合わせる材料)との適合性をご確認の上、ご利用検討をお願いいたします。尚この文書に含まれる不明な点は、この文書末尾に記載の窓口にお問い合わせください。