

Technical Information

ミリオン ビニルテープ

(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)

1. 材 質

ビニルテープの主材料の材質は下記のとおりです。

支持体 (フィルム)	軟質ポリ塩化ビニル樹脂
粘着剤	ゴム系粘着剤

2. 寸 法

厚 さ mm		幅 mm		長 さ m	
基準値	許容差	基準値	許容差	基準値	許容差
0.2	± 0.03	1.9	± 1.0	1.0 2.0	+ 1.0 0
		2.5	± 1.5		
		3.0			
		5.0			

3. 品 質

3.1 外 観

テープの外観は、均一にロール状に巻かれ、著しい変形及び巻き巣がなく、両面側が平らで、のりはがれ、折り目、きず、その他使用上支障のある欠点があってはならない。

3.2 性 能

テープの性能は、次のとおりとする。

試験項目		性 能
引張強さ	N/25mm	50.0 以上
伸 び	%	100 以上
試験板粘着力	N/25mm	1.25 以上
絶縁耐力 - 常温	kV/mm	2.5 以上

試験方法は、JIS C 2107:2011 電気絶縁用粘着テープ試験方法に準ずる。

4. J I S表示

本製品は、一般財団法人 日本品質保証機構（略称JQA）より、JIS C2336 電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープの下記の認証製品の範囲に対し、認証を得ています。（認証番号：JQ058107）

種類	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	色
A種	0.2	1.9 5.0	1.0 2.0	透明、黒、白、青、緑、黄、茶色、 橙（オレンジ）、赤、紫、灰色、空 色、若草色、アイボリー色

備 考

- 上記の表は認証製品の範囲であって、販売している製品の範囲ではありません。
- A種とは、温度指数（熱劣化挙動の指標で最高使用許容範囲ではありません。）の指定がない背品です。

以 上