

## EA944NZ-19,-25,-40,-50仕様

### ホールディングテープ

ポリエステルフィルムを基材に使用した、仮止め用のテープです。被着体への汚染性の少ない粘着剤を使用していますので、電気製品、事務機器などの部品押さえ、仮止め用途に適しています。

#### 【用途】

電気製品、事務機器などの輸送時の部品仮止めに

#### < 使用上のご注意 >

被着体への汚染性の少ない粘着剤を使用していますが、実際の被着体への汚染性を確認後、ご使用下さい。

主な 特性	厚さ	mm	0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)
	粘着力	N/25mm(g f/25mm)	7.48(800)
	重ね貼り粘着力	N/25mm(g f/25mm)	0.10(10)
	保持力	mm/30分	0.5
	巻き戻し力	N/25mm(g f/25mm)	0.69(70)
	引張り強さ	N/25mm(k g f/25mm)	176.5(18)
	伸び	%	100
基 材			ポリエステル

上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

	長さ(m)	幅(mm)
A944NZ-19	50	19
A944NZ-25		25
A944NZ-40		40
A944NZ-50		50