

個装・内装用テープ

封缶用粘着テープ

封缶用ビニルテープ No.23S



規格

柔軟性と適度な伸びがある、特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。プラスチック芯を使用したNo.23SPL、リードテープにアルミ箔を使用したNo.23S(アルミリード)も用意しています。

【用途】 ●食品・化粧品などの缶・ビンの防湿シール用

使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>

一般特性

項目	単位	特性値
		No.23S
厚さ	mm	0.10
粘着力	N/18mm	1.50
重ね貼り粘着力	N/18mm	1.2
巻戻し力	N/18mm	7.5
引張り強度	N/18mm	39
伸び	%	160
基材	半硬質塩化ビニル	

※ 上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

規格

品番	No.23S
66m巻	○
印刷	—
着色	○(5色)
色	透明

色：赤、青、黄、緑、白、の5色。
長尺品(100m巻、200m巻)も承ります。

サイズ・入り数

サイズ		入数(巻)
長さ(m)	幅(mm)	No.23S
66	12	80
	15	80
	18	80
	24	60

※ 上記は入数であって標準在庫サイズではありません。在庫品については、担当者またはお客様サービスセンターにお問い合わせください。
※ 上記以外のサイズについては、担当者にお問い合わせください。

■取扱い店