

絶縁材料



7910・7925

テープ

バルカー製品番号	製品名称	内 容	用 途	寸 法 ・ 形 状
7900	バルフロン 切削テープ	PTFEの成形素材を切削加工したテープで、優れた耐熱・耐候・耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性を有しています。	高周波および耐熱用電気絶縁テープとして使用します。シール、各種すべり材、ヒートシール用などにも使用します。	厚 さ：0.038～1.0mm 幅 ：6.5～600mm 長 さ：1～100m （600mm幅を超える製品も製作可能です。別途ご相談ください。）
7910	バルフロン 粘着テープ	No. 7900の片面を処理し、粘着剤を塗布したテープです。	電線・ケーブルおよびコイルの絶縁、電気炉周辺での結束、化学プラントの計測用電線の結束、ヒートシール用、プラスチック成形用離型板、食品工業のコンベアベルト・ホッパー・シューターなどに使用します。	厚 さ：0.08～0.23mm 幅 ：13～250mm 長 さ：10m

メーカー型番	EA品番	品名
7910	EA944RC-13	13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
	EA944RC-19	19mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
	EA944RC-25	25mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
	EA944RC-50	50mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)