

# 幅広マフラー耐熱テープ

EA944SE-7



## 特長

テープ幅が10cmもあるので縦方向に割れた亀裂でも、ひと貼りでOK。

耐熱温度は150℃ですので高温部分の補修はもちろん、破損予防にも使えます。

商品名	幅広マフラー耐熱テープ
内容	1本(10×100cm)

## 使い方

- ①99工房『サンドペーパー』(別売)などで破損部周辺の汚れ、サビを落としてください(テープを巻きつける部分全体を処理してください)。
- ②水分、汚れが残らないように拭き取ってください。  
油分は99工房『シリコンオフ』(別売)で完全に脱脂してください。
- ③はく離紙をはがし、破損部を完全に覆うように数回巻きつけます。

※大きな亀裂や穴を補修するには、99工房『マフラーパテ』(別売)または、99工房『マフラー耐熱ねんどパテ』(別売)を併用してください。