

# EA944VA-1,-2,-3

## フッ素樹脂フィルム



- 幅…300mm
- 長さ…10m

品番	厚さ
EA944VA-1	0.05mm
<del>EA944VA-2</del>	<del>0.08mm</del>
EA944VA-3	0.1mm

廃番

### 特長

- 引っ張り強さがニトフロン切削フィルムの約2倍、絶縁破壊電圧が約1.5倍のため、電気部品、特にモーター・変圧器・界磁コイルなどの絶縁被覆やスペーサーなどの層間絶縁やスロットなどの絶縁に適します。
- 厚さ20 $\mu$ mの極めて薄いフィルムのため、カメラや電算機・カセットレコーダーなど精密機器のすべり面や打ち抜きパッキンに使用できます。
- 表面がなめらかで非粘着性のため、滑り用途としてスライド部品に使用できます。