

EA944VB-1,-2,-3,-4

フッ素樹脂含浸ガラスクロス



- 幅…300mm
- 長さ…10m
- 耐熱…260°C
- 非接着性を必要とする分野の耐熱離
- ゴム加硫用セパレータ、コンベアベル
- ヒートシール用耐熱離型
- 食品加工用の非粘着コンベアベルト
- 非粘着性

品番	基材厚さ	総厚さ
EA944VB-1	0.05mm	0.07mm
EA944VB-2	0.07mm	0.09mm
EA944VB-3	0.1mm	0.12mm
EA944VB-4	0.13mm	0.17mm

廃番

廃番

●ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスの複合体を支持体にしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水非粘着性・機械的強度に優れています。