

■特長

(1)シリコン系粘着剤は、 -50°C ～ $+200^{\circ}\text{C}$ の温度領域における連続使用、 $+260^{\circ}\text{C}$ までの間欠使用に耐えます。

本体表面のフッ素樹脂(PTFE)の耐熱性能を余すことなく活かします。

(2)ネオフレックススタート-Fの特長を生かし、すべりが良く、非粘着性で、かつ不活性のため無毒。食品工場など

衛生性の求められる用途に広くご利用いただけます。

■品種一覧

品 種		総厚 mm	質量 kg/m^2	表面色調	表面形状	心体材質 / カバー材質
フィルムテープ	EA944VE-13~50	0.13	0.15	白	平面	なし / フッ素樹脂
	EA944VF-13~50	0.18	0.28	白	平面	なし / フッ素樹脂
ガラスクロステープ	EA944VG-13~50	0.13	0.15	茶	平面	ガラス繊維 / フッ素樹脂
	EA944VH-13~50	0.18	0.28	茶	平面	ガラス繊維 / フッ素樹脂