



ポリイミド粘着テープ 超高分子量ポリエチレン粘着テープ

API-114A FR

高度な電気絶縁性


UL510 規格に合格しています。
(File No.E105318)



ポリイミドフィルムをベースとした粘着テープです。
ふっ素樹脂テープよりさらに高度な電気絶縁性を誇ります。

■微粘着タイプ・剥離紙付きタイプもあります。

■構成



■一般寸法表

製品番号	呼び厚 (mm)	幅(mm)		長さ (m)
		規格品	最大幅	
API-114A	0.06	13, 19, 25	450	10
	0.08	—		20

■一般特性表

製品番号	呼び厚 (mm)	引張強さ (N/25mm)	伸び (%)	粘着力/180度剥離 (N/25mm)	破壊電圧/基材のみ (kV)	最高使用温度 (℃)
API-114A	0.06	150	70	6	7	250
	0.08	240		8	10	

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

主な用途

- 高温電気絶縁
- 各種機器の絶縁

EA品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)
EA944VP-19	0.06	19	10