

**EA947BC - 6**  
 (ボードアンカー用フィキシングツール)

スチール製  
 適合ネジサイズ 4 ~ 8mm  
 ストローク長 20mm  
 全長 180mm  
 重量 365g



**使用方法**

対象のボードにボードアンカーの下穴を開けます。  
 ボードアンカーのネジを緩めてツールにかかるように  
 出しておきます。  
 ボードアンカーを図のようにツールにセットします。  
 そのままボードアンカーを下穴に差し込みます。  
 レバーをゆっくり引いてください。  
 ネジのヘッドがツールに引かれ、アンカーが  
 壁の内側で折れ曲がりフックされます。

