

EA947BJ-0-6(ボードアンカー)

〈仕様〉

品番	ネジサイズ	下穴径	ボード板厚	13mmボードに固定する際の最大固定可能厚	せん断／引張強度	入数	
EA947BJ-0	M4	8mm	3~14mm	18mm	20／14kg	10コ	
EA947BJ-1			0~6mm	18mm	20／14kg		
EA947BJ-2	M5	11mm	3~16mm	24mm	40／16kg		
EA947BJ-3	M6	13mm		25mm	45／18kg		
EA947BJ-4	M4	8mm	3~14mm	18mm	20／14kg		100コ
EA947BJ-4A			0~6mm	18mm	20／14kg		
EA947BJ-5	M5	11mm	3~16mm	24mm	40／16kg		50コ
EA947BJ-6	M6	13mm		25mm	45／18kg		

〈特長〉

- ・石こうボード用。
- ・回転を防ぐデザイン。
- ・幅広い適合ボード範囲。
- ・耐火性。
- ・電気メッキ加工したスチール製。

〈使用方法〉

