


品番	A	a	B1	B2	C	D1	D2	d	適合SVケーブル	適合CVケーブル	適合径
SSKT-D16C	22	5	20	(22)	30	18	(16)	6.5	5.5 × 4C 8 × 2C × 3C	5.5 × 4C 8 × 3C 14 × 2C 60 × 1C	15.5 ~ 16.5
SSKT-D19C	26	5	20	(22)	35	21	(19)	6.5	8 × 4C 14 × 2C	14 × 4C 100 × 1C	18 ~ 19
SSKT-D25C	28	5	20	(22)	35	26.5	(24.5)	6.5	22 × 3C	38 × 2C 3C	23.5 ~ 25
SSKT-D32C	35	6	25	(27)	47	33.5	(31.5)	10		60 -3C 325 -1C	30 ~ 31
SSKT-D40C	41	6	25	(27)	54	42	(40)	10	60 × 4C 100 × 2C	100 × 3C	38 ~ 41

2) コーティングは全周肉厚1mm
注1) 図面形状はSSKT-D40Cである。

製品仕様図		
尺度	品	コーティングステンレス片サドル
1/1	名	SSKT-D_C
第三角法	図番	PV35771D 

符号	名称	SUS304	個数	塩ビコーティング	備考

未来工業株式会社