




品 番	合成樹脂製可とう管側				金 属 管 側					L	ϕd	ねじ
	適応呼び	L1	L2	$\phi D1$	適応呼び	L3	L4	$\phi D2$	$\phi d1$			
MFSCP-16GE	16	29.5	32.2	31.4	19	32.5	19	25.6	19.6	67.0	15.7	PF1/2
MFSCP-22GE	22	38.2	40.7	39.4	25	37.5	21	32.9	25.9	78.0	21.1	PF3/4
MFSCP-28GE	28	47.5	51.1	46.7	31	38.5	21	38.3	32.3	89.5	27.0	PF1

注) 図面形状はMFSCP-16G、サイズにより若干形状が異なる。

4	止めネジ	SAE1022	1 (2)	M5 ()内は呼び28, 36
3	CPアダプター	ZDC2	1	光沢クロメートメッキ
2	ストッパー	PC	1	
1	本体	難燃ABS	1	ノンハロゲン系
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	PF管CPアダプター(Gタイプ)	
		MFSCP—____GE	
第三角法	図 番	C 1 1 5 9 7 2 C 	
未来工業株式会社			