

# EA947SA-1 ~ -50,SB-1 ~ -50,SC-1 ~ -50

[耐油性]フレキシブルケーブル保護管



品番	内径 (mm)	外径 (mm)	曲半径(mm)		長さ	重量 (kg)	メーカー定尺重量
			繰り返し	固定			
EA947SA-1	15.8	21.1	110	35	1m	0.26	13kg/50m
EA947SA-3					3m	0.78	
EA947SA-5					5m	1.3	
EA947SA-10					10m	2.6	
EA947SA-50					50m	13.0	
EA947SB-1	20.8	26.5	140	40	1m	0.37	11kg/30m
EA947SB-3					3m	1.1	
EA947SB-5					5m	1.83	
EA947SB-10					10m	3.67	
EA947SB-30					30m	11.0	
<del>EA947SB-50</del>	<del>50m</del>	<del>18.33</del>					
EA947SC-1	26.4	33.2	180	70	1m	0.53	16kg/30m
EA947SC-3					3m	1.6	
EA947SC-5					5m	2.67	
EA947SC-10					10m	5.33	
EA947SC-30					30m	16.0	
<del>EA947SC-50</del>	<del>50m</del>	<del>26.67</del>					

廃番

廃番

材質 … スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに耐油性に優れたビニールをコーティング

耐油性

用途 … 工場の機械回り等

使用温度範囲… -33 ~ 63

### 適合表

ケーブル保護管	呼び	コネクター
EA947SA-1 ~ -50	1/2"	EA947SD ~ SM-4
EA947SB-1 ~ -30	3/4"	EA947SD ~ SM-6
EA947SC-1 ~ -30	1"	EA947SD ~ SM-8

### 組合せ使用例



EA947SE-4 ~ -8

EA947SJ-4 ~ -8,  
EA947SK-4 ~ -8