

# EA947SA-1~-50,SB-1~-50,SC-1~-50

[耐油性]フレキシブルケーブル保護管



品番	内径 (mm)	外径 (mm)	曲半径(mm)		長さ	重量 (kg)	メーカー一定尺重量
			繰り返し	固定			
EA947SA-1	15.8	21.1	110	35	1m	0.26	13kg/50m
EA947SA-3					3m	0.78	
EA947SA-5					5m	1.3	
EA947SA-10					10m	2.6	
EA947SA-50					50m	13.0	
EA947SB-1	20.8	26.5	140	40	1m	0.37	11kg/30m
EA947SB-3					3m	1.1	
EA947SB-5					5m	1.83	
EA947SB-10					10m	3.67	
EA947SB-30					30m	11.0	
<del>EA947SB-50</del>					<del>50m</del>	<del>18.33</del>	
EA947SC-1	26.4	33.2	180	70	1m	0.53	16kg/30m
EA947SC-3					3m	1.6	
EA947SC-5					5m	2.67	
EA947SC-10					10m	5.33	
EA947SC-30					30m	16.0	
<del>EA947SC-50</del>					<del>50m</del>	<del>26.67</del>	

廃番

廃番

- 材質 … スクエアロック構造の垂鉛メッキ鋼帯製のチューブに耐油性に優れたビニールをコーティング
- 耐油性
- 用途 … 工場の機械回り等

### ● 適合表

ケーブル保護管	呼び	コネクター
EA947SA-1~-50	1/2"	EA947SD~SM-4
EA947SB-1~-30	3/4"	EA947SD~SM-6
EA947SC-1~-30	1"	EA947SD~SM-8

