


耐油性ビニール被覆フレキシブルチューブ

KLV TYPE

#06~82



RoHS対応 耐油性 汎用品

- KK-TUBE KLV TYPE は、スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニールを被覆しております。
- 可動性に特に富み、付属品との電氣的接続性にも優れています。

呼 び	型 番	最小内径 (mm)	外 径 (mm)	曲げ半径	
				繰返し (mm)	固 定 (mm)
—	KLV - 06	6.0	10.3	40	20
—	KLV - 08	8.2	12.0	60	20
1/4	KLV - 10	10.0	15.2	80	20
3/8	KLV - 12	12.3	17.8	90	25
1/2	KLV - 16	15.8	21.1	110	35
3/4	KLV - 22	20.8	26.5	140	40
1	KLV - 28	26.4	33.2	180	70
1-1/4	KLV - 36	35.0	42.0	250	80
1-1/2	KLV - 42	40.0	48.1	275	100
2	KLV - 54	51.3	60.1	450	175
2-1/2	KLV - 70	63.0	72.8	600	200
3	KLV - 82	78.0	88.7	700	300

	呼 び	長 さ
EA947SA-1	1/2	1m
EA947SA-3	1/2	3m
EA947SA-5	1/2	5m
EA947SA-10	1/2	10m
EA947SA-50	1/2	50m
EA947SB-1	3/4	1m
EA947SB-3	3/4	3m
EA947SB-5	3/4	5m
EA947SB-10	3/4	10m
EA947SB-30	3/4	30m
EA947SC-1	1	1m
EA947SC-3	1	3m
EA947SC-5	1	5m
EA947SC-10	1	10m
EA947SC-30	1	30m