

W-PCB TYPE

RoHS対応／防水



- KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです
- 本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
- 接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(黄色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません
- ※ 接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

呼 び	接続 フレキ	接続ネジ サイズ	型 番	最小内径 (mm)	最大外径 (mm)	取付ネジ長 (mm)	全長 (mm)	重量 (g/個)	入数／袋
$\frac{1}{4}$	10	CTC19	W-PCB-10-19	9	30	11	30	50	10
$\frac{3}{8}$	12	CTC19	W-PCB-12-19	11	30	12	32	50	10
$\frac{1}{2}$	16	CTC19	W-PCB-19	14.5	36	12	35	80	10
$\frac{3}{4}$	22	CTC25	W-PCB-25	19.5	43	14	39	105	10
1	28	CTC31	W-PCB-31	25.5	51	16	45	165	10
1- $\frac{1}{4}$	36	CTC39	W-PCB-39	33	60	16	45	205	10
1- $\frac{1}{2}$	42	CTC51	W-PCB-51	38	64	18	48	275	10
2	54	CTC63	W-PCB-63	47.5	77	18	51	380	9
2- $\frac{1}{2}$	70	CTC75	W-PCB-75	61	93	23	62	595	4

EA947SD-4
EA947SD-6
EA947SD-8