
## ストレートボックスコネクタ(厚鋼用)

## W-PCB TYPE

RoHS対応/防水







- KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです
- 本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
- 接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません 但し、WPCB(12-12、16-12、92、104)、R-W-PCBには装着されておりません)
- ※ 接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます


CONI	呼び	接続 フレキ	接続ネジ サイズ	型 番	最小内径 (mm)	最大外径 (mm)	取付ネジ長 (mm)	全長 (mm)	重量 (g/個)	入数/袋
	1/4	10	CTG16	W-PCB-10-16	9	30	11	30	50	10
	3/8	12	CTG16	W-PCB-12-16	11	30	12	32	50	10
EA947SE-4	1/2	16	CTG16	W-PCB-16	14.5	36	12	35	80	10
EA947SE-6	3/4	22	CTG22	W-PCB-22	19.5	43	14	39	105	10
EA947SE-8	1	28	CTG28	W-PCB-28	25.5	51	16	45	175	10
	1-1/4	36	CTG36	W-PCB-36	33	60	16	45	215	10
	$1-\frac{1}{2}$	42	CTG42	W-PCB-42	38	64	18	48	255	10
	2	54	CTG54	W-PCB-54	47.5	77	18	51	350	9
	2-1/2	70	CTG70	W-PCB-70	61	93	23	62	610	4
	3	82	CTG82	W-PCB-82	74.5	112.5	25.5	70	835	1
	3-1/2	92	CTG92	W-PCB-92	87	128	30	72	1150	1
	4	104	CTG104	W-PCB-104	98	140	30	73	1250	1

## 異径ストレートボックスコネクタ(厚鋼用)

## W-PCB-異径 TYPE

RoHS対応/防水





接続	接続ネジ	型番	最小内径	最大外径	取付ネジ長	全長	重量
フレキ	サイズ	至 田	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(g/個)
12	PF <sup>3</sup> /8	W-PCB-12-12	11	30	12	33	50
16	PF <sup>3</sup> /8	W-PCB-16-12	11	36	12	36	90
16	CTG22	W-PCB-16-22	14.5	40	14	39	90
16	CTG28	W-PCB-16-28	14.5	48	16	41	135
22	CTG16	W-PCB-22-16	16	43	12	38	100
22	CTG28	W-PCB-22-28	16	48	16	45	145
28	CTG16	W-PCB-28-16	16	51	12	41	160
28	CTG22	W-PCB-28-22	20.5	51	14	45	165
36	CTG28	W-PCB-36-28	26	60	16	45	190