



- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- 商品記号によりタイプ・材質が選択できます。

商品記号	タイプ	材質
KSHM	おねじ	SUS304
KSH-M	めねじ	SUS304

● 材質・仕上げ



KSHM / KSH-M	
本体	SUS304 ショットブラスト

KSHM おねじ

単位：mm

品番 SUS304製	EA品番	D	M(並目)	Lm	H	s	d	質量(g)
KSHM-40-M8-20	EA948BC-31	40	M8	20	24	12	14	46
KSHM-40-M8-30	EA948BC-32	40	M8	30	24	12	14	52
KSHM-40-M8-40	EA948BC-33	40	M8	40	24	12	14	59
KSHM-50-M10-20	EA948BC-34	50	M10	20	30	16.5	18	88
KSHM-50-M10-30	EA948BC-35	50	M10	30	30	16.5	18	94
KSHM-60-M12-20	EA948BC-36	60	M12	20	37.5	20	20	145
KSHM-60-M12-30	EA948BC-37	60	M12	30	37.5	20	20	153
KSHM-60-M12-40	EA948BC-38	60	M12	40	37.5	20	20	160
KSHM-60-M12-50	EA948BC-39	60	M12	50	37.5	20	20	171

KSH-M めねじ

単位：mm

品番 SUS304製	EA品番	D	M(並目)	Lf	H	s	d	質量(g)
KSH-40-M8	EA948BC-41	40	M8	15	24	12	14	37
KSH-50-M10	EA948BC-42	50	M10	18	30	16.5	18	65
KSH-60-M12	EA948BC-43	60	M12	22	37.5	20	20	107