



オネジ、キャップ付き

品番	キャップ色	ネジ材質	サイズ(mm)							重量(g)
			A	B	C	D	E	H	J	
EA948BR-51	オレンジ	スチール S10C (亜鉛メッキ)	47	24	13.5	7	5.5	M5X0.8	16	11
EA948BR-52									20	12
EA948BR-53									20	13
EA948BR-54								M6X1	30	15
EA948BR-55									40	17
EA948BR-56			55	28	16	8	6.5	M8X1.25	20	23
EA948BR-57									30	26
EA948BR-58									40	29
EA948BR-59								M10X1.5	20	28
EA948BR-61	ブラック	スチール S10C (亜鉛メッキ)	47	24	13.5	7	5.5	M5X0.8	16	11
EA948BR-62									20	12
EA948BR-63									20	13
EA948BR-64								M6X1	30	15
EA948BR-65									40	17
EA948BR-66			55	28	16	8	6.5	M8X1.25	20	23
EA948BR-67									30	26
EA948BR-68									40	29
EA948BR-69								M10X1.5	20	28
EA948BR-71	オレンジ	SUS303	55	28	16	8	6.5	M8X1.25	20	23
EA948BR-72									30	26
EA948BR-73									20	41
EA948BR-74			70	36	20	10	8	M10X1.5	30	47
EA948BR-81	ブラック	SUS303							20	23
EA948BR-82		55	28	16	8	6.5	M8X1.25	30	26	
EA948BR-83								20	41	
EA948BR-84		70	36	20	10	8	M10X1.5	30	47	

●特長

最大の力で締付けても、ウイングの窪みが指にフィット感を与えます。

●材質

ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック
キャップ:ポリアミド、つや消しブラック

●使用温度

max:130°C、min:-30°C

●注意事項

- ・キャップの取り外しは、裏からボルトをねじ込んで押し出すと簡単に取り外せます。
- ・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

25.Jun