



- 豊富なねじサイズ。
- ねじ部の材質・表面処理の組み合わせは  
**LDM** ————— スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
- レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	レバー部の色
<b>BK</b>	つや消し黒
<b>SG</b>	つや消しシルバー
<b>OR</b>	つや消しオレンジ

● 材質・仕上げ

RoHS指令適合

レバー部	ねじ部	止めねじ	スプリング
亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SWPB

## 寸法

**LDM** ねじ部：スティール製・四三酸化鉄皮膜

単位：mm

品番	M (並目)	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
<b>LDM-5</b>	M5	45	35	38.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	36 - 40
<b>LDM-6</b>	M6	45	35	38.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	36 - 42
<b>LDM-6B</b>	M6	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	78 - 87
<b>LDM-8</b>	M8	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	81 - 96
<b>LDM-10</b>	M10	78	55	59	36	8	21	16	26	290	16	135 - 166

## EA品番

**LDM** ねじ部：スティール製・四三酸化鉄皮膜

品番	Lm (mm)								
	SG	12	16	20	25	32	40	50	63
<b>LDM-5</b>	EA948C-1	EA948C-2	EA948C-3						
<b>LDM-6</b>	EA948C-11	EA948C-12	EA948C-13	EA948C-14	EA948C-15	EA948C-16			
<b>LDM-8</b>		EA948C-22	EA948C-23	EA948C-24	EA948C-25	EA948C-26	EA948C-27		
<b>LDM-10</b>			EA948C-31	EA948C-32	EA948C-33	EA948C-34	EA948C-35		
<b>LDM-12</b>					EA948C-41	EA948C-42	EA948C-43	EA948C-44	

品番	Lm (mm)								
	BK	12	16	20	25	32	40	50	63
<b>LDM-5</b>	EA948CA-1	EA948CA-2	EA948CA-3			EA948CA-5			
<b>LDM-6</b>	EA948CA-11	EA948CA-12	EA948CA-13	EA948CA-14	EA948CA-15	EA948CA-16			
<b>LDM-8</b>	EA948CA-21		EA948CA-23	EA948CA-24	EA948CA-25	EA948CA-26	EA948CA-27		
<b>LDM-10</b>			EA948CA-31	EA948CA-32	EA948CA-33	EA948CA-34	EA948CA-35		
<b>LDM-12</b>					EA948CA-41	EA948CA-42			EA948CA-44

品番	Lm (mm)								
	OR	12	16	20	25	32	40	50	63
<b>LDM-5</b>	EA948CB-1	EA948CB-2	EA948CB-3			EA948CB-5			
<b>LDM-6</b>	EA948CB-11	EA948CB-12	EA948CB-13	EA948CB-14	EA948CB-15	EA948CB-16			
<b>LDM-8</b>	EA948CB-21	EA948CB-22	EA948CB-23	EA948CB-24	EA948CB-25	EA948CB-26	EA948CB-27		
<b>LDM-10</b>			EA948CB-31	EA948CB-32	EA948CB-33	EA948CB-34	EA948CB-35		
<b>LDM-12</b>					EA948CB-41	EA948CB-42	EA948CB-43	EA948CB-44	