



- めねじタイプ
- めねじタイプは豊富なねじサイズ。

商品記号	タイプ	ねじ部・ハブ部の材質・表面処理
LDF	めねじ	スチール製 四三酸化鉄皮膜(黒)

- レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは3種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	レバー部の色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー
OR	つや消しオレンジ

#### ● 材質・仕上げ



	LDF
レバー部	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
ねじ部・ハブ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング	SWPB

#### LDF めねじ・スチール製

単位: mm

品番 四三酸化鉄皮膜	レバー部色 シルバー	M (並目)	Lf	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
LDF-5	EA948CC-1	M5	9	45	35	38.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	33
LDF-6	EA948CC-2	M6	9	45	35	38.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	32
LDF-8	EA948CC-3	M8	11	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	73
LDF-10	EA948CC-4	M10	14	78	55	59	36	8	21	16	26	290	16	118
LDF-12	EA948CC-5	M12	17	92	65	69	43	11	24	19	28	420	23	196

#### LDF めねじ・スチール製

単位: mm

品番 四三酸化鉄皮膜	レバー部色 ブラック	M (並目)	Lf	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
LDF-5	EA948CC-11	M5	9	45	35	38.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	33
LDF-6	EA948CC-12	M6	9	45	35	38.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	32
LDF-8	EA948CC-13	M8	11	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	73
LDF-10	EA948CC-14	M10	14	78	55	59	36	8	21	16	26	290	16	118
LDF-12	EA948CC-15	M12	17	92	65	69	43	11	24	19	28	420	23	196

#### LDF めねじ・スチール製

単位: mm

品番 四三酸化鉄皮膜	レバー部色 オレンジ	M (並目)	Lf	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
LDF-5	EA948CC-21	M5	9	45	35	38.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	33
LDF-6	EA948CC-22	M6	9	45	35	38.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	32
LDF-8	EA948CC-23	M8	11	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	73
LDF-10	EA948CC-24	M10	14	78	55	59	36	8	21	16	26	290	16	118
LDF-12	EA948CC-25	M12	17	92	65	69	43	11	24	19	28	420	23	196