



● 材質・仕上げ



PBF-KN / PBF-KSN*	
本体	SUS303
ボール	SUS440C (硬度 54 - 60HRC)
スプリング	SUS631J1

* **PBF-KS** **PBF-KSN** は **PBF** **PBF-KN** と区別するため、ねじ部に2本線のレーザー刻印を施しています。

● スティール製とステンレス製のそれぞれに軽荷重タイプと荷重タイプがあります。

● 品番の末尾記号により、材質・荷重タイプが選択できます。

末尾記号	材質	荷重タイプ
KN	ステンレス	軽荷重
KSN	ステンレス	重荷重

PBF-KN 軽荷重 **PBF-KSN** 重荷重

単位 : mm

品番 ステンレス製	M(並目)	s	L	D	a	適用ボールボタン BB	荷重(N) min./max.	質量(g)
PBF-3-KN	M3	0.4	7	1.5	0.4		3 / 4.5	0.3
PBF-4-KN	M4	0.8	9	2.5	0.6	BB-5	6 / 14.5	0.6
PBF-5-KN	M5	0.9	12	3	0.8	BB-5	8 / 14	0.9
PBF-6-KN	M6	1	14	3.5	1	BB-6	11 / 18	1.5
PBF-8-KN	M8	1.5	16	4.5	1.2	BB-8	18 / 31	3.5
PBF-5-KSN	M5	0.9	12	3	0.8	BB-5	15 / 22	0.9
PBF-6-KSN	M6	1	14	3.5	1	BB-6	19 / 28	1.5
PBF-8-KSN	M8	1.5	16	4.5	1.2	BB-8	36 / 62	3.5
PBF-10-KSN	M10	2	19	6	1.5	BB-10	57 / 104	7
PBF-12-KSN	M12	2.5	22	8	2	BB-12	61 / 110	10
PBF-16-KSN	M16	3.5	24	10	2	BB-16	68 / 142	24