EA948DA－51～－58 ver.1.1
（ショートプランジャー）

○ 重荷重用
○ 本体　材質　スチール
　　処理　黒染め
　ｾﾝﾀｰﾋﾟﾝ　材質　スチール
　　硬度　HRC 56～60



	A	B	C	D	E	重量(g)	圧力(N) 最小－最大	
~~DA－51~~	~~M4X0.7~~	~~1.8~~	~~9~~	~~1.5~~	~~0.6~~	~~0.4~~	~~6-20~~	廃番
DA－52	M5X0.8	2.4	12	2	0.8	1	6-20	
DA－53	M6X1	2.7	14	2	1	1.7	7-20	
DA－54	M8X1.25	4	16	2	1.2	4	15-30	
DA－55	M10X1.5	4.5	19	2.5	1.6	7	20-35	
DA－56	M12X1.75	6	22	3.5	2	13	30-55	
DA－57	M16X2	8.5	24	4.5	2.5	24	45-100	
DA－58	M20X2.5	10	30	6.5	2.5	46	60-120	

（単位mm）

PLUNGERS 〈プランジャー〉

プランジャーはネジ部の本体にスプリングを内蔵し押し圧によってセンターピンあるいはボールを上下ストロークします。小型の形状は機械装置・治工具に内蔵させるのに好都合であり、plungers(突っ込む)の語源の通り、割り出しやストッパーなどの手軽な位置決め部品として、金型、各種機械、治工具などに広くご利用いただいています。独Heinrich Kipp Weakの熟練技術で製造された製品は我が国を始め欧州・米国などへ輸出され、世界各地で高い信頼を獲得しております。

特　長

・単純な設計で割り出し・位置決め機構が利用できます。



25.Jul.