

○ 中荷重用

○ 本体 材質

処理

センターピン 材質

スチール

黒染め

ポリアセタール

バックキャップ
(六角穴付き止めねじ)

コイルバネ

センターピン

H

B

E

F

C

D

A

本体

G

圧力(N)

	A	B	C	D	E	F	G	H	重量(g)	最小-最大
DA-81	M4X0.7	1.5	15	1.5	2	0.6	0.6	1.3	0.8	5-16
DA-82	M5X0.8	2.4	18	2.3	2	0.8	0.8	1.5	1.3	6-20
DA-83	M6X1	2.7	20	2.5	2.5	1	1	2	2.5	7-20
DA-84	M8X1.25	3.5	22	3	3	1.4	1.2	2.5	6	9-35
DA-85	M10X1.5	4	22	3	3.5	1.4	1.6	3	9	9-35
DA-86	M12X1.75	6	28	4	5	2	2	4	16	10-55

(単位mm)

PLUNGERS <プランジャー>

プランジャーはネジ部の本体にスプリングを内蔵し押し圧によってセンターピンあるいはボールを上下ストロークします。小型の形状は機械装置・治工具に内蔵させるのに好都合であり、plungers(突っ込む)の語源の通り、割り出しやストッパーなどの手軽な位置決め部品として、金型、各種機械、治工具などに広くご利用いただいています。独Heinrich Kipp Weakの熟練技術で製造された製品は我が国を始め欧州・米国などへ輸出され、世界各国で高い信頼を獲得しております。

特長

- ・単純な設計で割り出し・位置決め機構が利用できます。

