

EA948E-1~15 (ウレタン付ストッパーボルト)

- ・ワークの位置決め、ストッパー等に
- ・ウレタンパッドが接着してあります。
- ・衝撃をウレタンが吸収します。
- ・ロックナット付属
- ・材質

本体: SS400(ニッケルメッキ)  
 パッド: ポリウレタン(硬度90HDA)  
 ロックナット: SS400(三価クロメート処理)

|      | M  | L  | L <sub>1</sub> | H   | D  | t   | h   | B  | C(約) | T   | 質量(g) |
|------|----|----|----------------|-----|----|-----|-----|----|------|-----|-------|
| E-1  | 4  | 20 | 3              | 2.8 | 5  | 1.5 | 1.5 | 7  | 8.1  | 2.4 | 4     |
| E-2  | 4  | 25 | 3              | 2.8 | 5  | 1.5 | 1.5 | 7  | 8.1  | 2.4 | 4     |
| E-3  | 4  | 30 | 3              | 2.8 | 5  | 1.5 | 1.5 | 7  | 8.1  | 2.4 | 4     |
| E-4  | 5  | 20 | 3              | 3.5 | 6  | 1.5 | 1.5 | 8  | 9.2  | 3.2 | 5     |
| E-5  | 5  | 25 | 3              | 3.5 | 6  | 1.5 | 1.5 | 8  | 9.2  | 3.2 | 5     |
| E-6  | 5  | 30 | 3              | 3.5 | 6  | 1.5 | 1.5 | 8  | 9.2  | 3.2 | 5     |
| E-7  | 6  | 30 | 3              | 4   | 8  | 2   | 2   | 10 | 11.5 | 3.6 | 10    |
| E-8  | 6  | 40 | 3              | 4   | 8  | 2   | 2   | 10 | 11.5 | 3.6 | 10    |
| E-9  | 6  | 50 | 3              | 4   | 8  | 2   | 2   | 10 | 11.5 | 3.6 | 10    |
| E-10 | 8  | 30 | 3              | 5.5 | 10 | 2   | 2   | 13 | 15   | 5   | 20    |
| E-11 | 8  | 40 | 3              | 5.5 | 10 | 2   | 2   | 13 | 15   | 5   | 20    |
| E-12 | 8  | 50 | 3              | 5.5 | 10 | 2   | 2   | 13 | 15   | 5   | 20    |
| E-13 | 10 | 30 | 3              | 7   | 13 | 2   | 2   | 17 | 19.6 | 6   | 30    |
| E-14 | 10 | 40 | 3              | 7   | 13 | 2   | 2   | 17 | 19.6 | 6   | 30    |
| E-15 | 10 | 50 | 3              | 7   | 13 | 2   | 2   | 17 | 19.6 | 6   | 30    |

(単位mm)

