

Zタイプ 単管支柱金具



想定使用環境
野外・屋外・屋内

| 材質 | 表面処理 | 表面色 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|
| SS400 | 溶融亜鉛めっき | 半光沢シルバー |
| 留めビス | 締付工具 | 締付トルク |
| M8-8 (ステンレスビス) | 六角レンチ (R-4mm) | 12.5N |
| パイプサイズ | 挿入深さ ^{*1} | 引張強度 |
| 48.6mm | 40mm ^{*1} | 464kg (12.5N時、安全係数80%) |
| 寸法公差 | | |
| C級 (JIS B0408-1919) | | |

^{*1}一部仕様が異なる製品があります。
※環境によっては早期にサビが発生する可能性があります。
※光沢は長期経年変化により徐々に失われていきます。



Sタイプ

想定使用環境
屋内

| 材質 | 表面処理 ^{*1} | 表面色 |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| FCD450 (ダクトイル) | 電解亜鉛めっき | メタリックシルバー |
| 留めビス ^{*1} | 締付工具 | 締付トルク |
| M16-16 (ユニクロメッキビス) | 六角レンチ (R-8mm) | 30N |
| パイプサイズ | 挿入深さ | 引張強度 |
| 48.6mm | 35mm | 762kg (30N時、安全係数80%) |

ビスが大きいため初心者でも扱いやすく、光沢が美しい美観に優れたタイプです。屋内専用のため、屋外で使用する場合は防錆処理を必ず行ってください。

^{*1}一部仕様が異なる製品があります。
※光沢は長期経年変化により徐々に失われていきます。



^{*1}材質：ダクトイル+鉄 挿入深さ 60mm
^{*1}寸法公差適用外

Z-21-75W
単管支柱ベース
(75mm 幅)

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 0 : 1 |
| 重量 | 1000g |



^{*1}材質：ダクトイル+鉄 挿入深さ 60mm
^{*1}寸法公差適用外

Z-21-90W
単管支柱ベース
(90mm 幅)

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 0 : 1 |
| 重量 | 1170g |



Z-21-100W
単管支柱ベース
(100mm 幅)

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 0 : 1 |
| 重量 | 1200g |



S-1-3K
中間コーナーK継ぎ

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 1 : 2 |
| 重量 | 850g |



S-2-3X
フレームX継ぎ

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 1 : 2 |
| 重量 | 780g |



S-2-4Y
クロスT継ぎ

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 1 : 3 |
| 重量 | 1050g |



^{*1}材質：ダクトイル+鉄 挿入深さ 60mm
^{*1}寸法公差適用外

Z-21-105W
単管支柱ベース
(105mm 幅)

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 0 : 1 |
| 重量 | 1280g |



Z-21-120W
単管支柱ベース
(120mm 幅)

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 0 : 1 |
| 重量 | 1280g |



Z-21-150W
単管支柱ベース
(150mm 幅)

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 0 : 1 |
| 重量 | 1390g |



S-2-5Z
ダブルクロス継ぎ

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 1 : 4 |
| 重量 | 1400g |



S-3-2T
T継ぎ(チーズ)

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 1 : 1 |
| 重量 | 600g |



S-3-3T
T継ぎ(チーズ)

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 0 : 3 |
| 重量 | 740g |

4-2L-90

**S-4-2L-90**

L継ぎ(90°エルボ)

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 0 : 2 |
| 重量 | 820g |

4-2L-120

**S-4-2L-120**

L継ぎ(120°エルボ)

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 0 : 2 |
| 重量 | 700g |

4-2L-135

**S-4-2L-135**

L継ぎ(135°エルボ)

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 0 : 2 |
| 重量 | 685g |

8-1E

※表面処理：ダクロメッキ
留めビス：PF3/8-13
強度試験適用外**S-8-1E**

E型羽根つき金具

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 1 : 0 |
| 重量 | 615g |

8-1X

※表面処理：ダクロメッキ
留めビス：PF3/8-13
強度試験適用外**S-8-1X**

X型羽根つき金具

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 1 : 0 |
| 重量 | 760g |

8-1SB

**S-8-1SB**シングル羽根つき
板留金具

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 1 : 0 |
| 重量 | 680g |

5-3Y

**S-5-3Y**

コーナーY継ぎ

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 0 : 3 |
| 重量 | 1200g |

6-1E

**S-6-1E**羽根つき
エンドキャップ

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 0 : 1 |
| 重量 | 445g |

7-1S

**S-7-1S**

シングル羽根つき

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 1 : 0 |
| 重量 | 490g |

8-1WB

**S-8-1WB**ダブル羽根つき
板留金具

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 1 : 0 |
| 重量 | 750g |

8-1LB

**S-8-1LB**

L型羽根つき板留

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 1 : 0 |
| 重量 | 830g |

11-1C-O

**S-11-1C-O**

王冠キャップ

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 0 : 1 |
| 重量 | 490g |

8-1W

**S-8-1W**

ダブル羽根つき

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 1 : 0 |
| 重量 | 630g |

8-1L

**S-8-1L**

L型羽根つき

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 1 : 0 |
| 重量 | 660g |

8-1Y

**S-8-1Y**

Y型羽根つき

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 1 : 0 |
| 重量 | 660g |

12-2R

**S-12-2R**

パイプ継ぎ

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 0 : 2 |
| 重量 | 710g |

13-3Y

**S-13-3Y**機器取付
コーナーY継ぎ

| | |
|-------|--------|
| 貫通：管止 | 0 : 3 |
| 重量 | 1,140g |

20-2X

**S-20-2X**

直交クロス継ぎ

| | |
|-------|-------|
| 貫通：管止 | 2 : 0 |
| 重量 | 800g |