

# 単管パイプ



## ■単管パイプ

品名	サイズ(mm)		標準重量 (kg/m)	断面積 (cm <sup>2</sup> )	断面二次モーメント (cm <sup>4</sup> )	断面係数 (cm <sup>3</sup> )	許容応力 (N/cm <sup>2</sup> )
	外径	肉厚					
単管パイプ	48.6	2.4	2.73	3.483	9.32	3.83	23,500

長さ (m)	単管パイプ		
	重量(kg)	規格サイズコード	
1	2.73	<b>1</b>	EA948TP-1
1.5	4.10	<b>1S5</b>	EA948TP-1.5
2	5.46	<b>2</b>	EA948TP-2
2.5	6.82	<b>2S5</b>	EA948TP-2.5
3	8.19	<b>3</b>	EA948TP-3
3.5	9.56	<b>3S5</b>	EA948TP-3.5
4	10.9	<b>4</b>	EA948TP-4
4.5	12.3	<b>4S5</b>	
5	13.6	<b>5</b>	
5.5	15.0	<b>5S5</b>	
6	16.4	<b>6</b>	