



・ST-100S仕様

品番	車輪	車輪径	車幅	取付高	ネジ	ピッチ		長さ	対辺	偏心	取付径	許容荷重		
		D (mm)	W (mm)	H (mm)	T	L (mm)	L (mm)	N (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(d.n.N)	(kg f)	
	RH		25		M12	1.75	-	35	21			50	51.0	
ST-100	MR	ナイロン車輪	27		M12	-	20	25	21			60	61.2	
	M S	ナイロン車輪	100	25	126	M16	2	-	40	23	31	82	60	61.2
	UR	ナイロン車輪	28		M16	2	-	40	23			60	61.2	
	EL	エラストマー車輪	27		M3/4	-	10	40	23			50	51.0	

金具：三種ステンクロ仕上げ

図	品番	品名	材質	質量	個数	簡要	
歴	承認	目付	2012	図	名	ST型(ストッパー付)	
	確認	2/10	2				
	設計	尺度	1:1				2
	製図	製図	1:1				1
図番	HN0022-01						