


種類	C
OV	
OMI	
福生	1
品1	
熊營	
東營	
浜營	
名營	
大營	
広營	
社別	
原本	1
配布先	



<注>1. 材質: S60CM~S70CM又はSK85M若しくは
S60C~S70C又はSK85若しくは
SWRH62 (A・B) ~SWRH82 (A・B)
及びこれらの相当品

2. 適用する相手穴

穴径: Ø27

溝径: Ø28.4^{+0.21}₀

溝幅: 1.35^{+0.14}₀

						1.2±0.06	
△	21.12.7	管理項目削除				八木田	
No.	年月日 DATE	記 事 N O T E				訂正者 BY	板 厚 THICKNESS
材 質 MATERIAL		注 1		客先社名 CUSTOMER		御 中	
硬 さ HARDNESS		44-53HRC					
表面処理 SURFACE TREATMENT		ACP: 磷酸塩被膜					
客先部品番号 CUST. PART No.				図面番号 DWG. No.		RTA0027000A0-C0 △	
客先図面番号 CUST. DWG. No.				製品コード COMP. No.		RTA0027000A0	
客先製品名 CUST. PART NAME				製 品 名 PART. NAME		穴用C形止め輪 RTW-27	
設計 DESIGNED		製 図 DRAWN	八木田	検 査 CHECKED	春田	承認 APPROVED	小鷹
			21.12.7		21.12.7		21.12.7
				尺 度 SCALE		2:1	単位 S I U N I T
						mm	mm