

EA949DC-1~6

すべて取扱中止になりました

材 質：鉄

サイズ：

	ネジの 呼び径	ピッチ	全長	dz		df	e	s			t	
				最大	最小			呼び	最小	最大	最小 1	最小 2
EA949DC-1	M 3	0.5	6	1.4	1.15	お ね じ の 谷 径	1.73	1.5	1.52	1.545	1.2	2
EA949DC-2	M 3	0.5	8	1.4	1.15		1.73	1.5	1.52	1.545	1.2	2
EA949DC-3	M 4	0.7	6	2	1.75		2.3	2	2.02	2.045	1.5	2.5
EA949DC-4	M 4	0.7	8	2	1.75		2.3	2	2.02	2.045	1.5	2.5
EA949DC-5	M 5	0.8	6	2.5	2.25		2.87	2.5	2.52	2.56	2	3
EA949DC-6	M 5	0.8	8	2.5	2.25		2.87	2.5	2.52	2.56	2	3

入り数：各 1 4 0 個／1 パック

