

## EA949DC 六角穴付止めネジセット

セット内容:	サイズ	M3×6mm	M3×8mm	M4×6mm	M4×8mm	M5×6mm	M5×8mm
	入り数	200本	200本	200本	200本	200本	150本
	サイズ	M6×8mm	M6×10mm	M8×10mm	M8×12mm	M10×12mm	M10×15mm
	入り数	100本	100本	50本	50本	25本	20本

材 質:鉄

ネジの呼び径	ピッチ	全長	dz		df	e	s			t	
			最大	最小			呼び	最小	最大	最小1	最小2
M3	0.5	6	1.4	1.15	お ね じ の 谷 径	1.73	1.5	1.52	1.545	1.2	2
M3	0.5	8	1.4	1.15		1.73	1.5	1.52	1.545	1.2	2
M4	0.7	6	2	1.75		2.3	2	2.02	2.045	1.5	2.5
M4	0.7	8	2	1.75		2.3	2	2.02	2.045	1.5	2.5
M5	0.8	6	2.5	2.25		2.87	2.5	2.52	2.56	2	3
M5	0.8	8	2.5	2.25		2.87	2.5	2.52	2.56	2	3
M6	1	8	3	2.27		3.44	3	3.02	3.08	2	3.5
M6	1	10	3	2.27		3.44	3	3.02	3.08	2	3.5
M8	1.25	10	5	4.7		4.58	4	4.02	4.095	3	5
M8	1.25	12	5	4.7		4.58	4	4.02	4.095	3	5
M10	1.5	12	6	5.7		5.72	5	5.02	5.095	4	6
M10	1.5	15	6	5.7		5.72	5	5.02	5.095	4	6

