

EA949DG 六角穴付ボルトセット

材 質：鉄

セット内容：

サイズ	M 3 × 1 2 mm	M 3 × 1 2 mm	M 4 × 1 0 mm	M 4 × 1 2 mm	M 5 × 1 0 mm	M 5 × 1 5 mm
入り数	5 0 本	5 0 本	5 0 本	5 0 本	2 5 本	2 5 本
サイズ	M 5 × 2 0 mm	M 6 × 1 5 mm	M 6 × 2 0 mm	8 × 1 5 mm	M 8 × 2 0 mm	M 8 × 2 5 mm
入り数	2 5 本	1 0 本	1 0 本	1 0 本	1 0 本	1 0 本

サイズ：

ネジの 呼び径	ピッチ	全長	d k			k		s		t
			基準	最大	最小	基準	最小	基準	最小	最小
M 3	0.5	10	5.5	5.68	5.32	3	2.86	2.5	2.52	1.3
		12								
M 4	0.7	10	7	7.22	6.78	4	3.82	3	3.02	2
		12								
M 5	0.8	10	8.5	8.72	8.28	5	4.82	4	4.02	2.5
		15								
		20								
M 6	1	15	10	10.22	9.78	6	5.7	5	5.02	3
		20								
M 8	1.25	15	13	13.27	12.73	8	7.64	6	6.02	4
		20								
		25								

