

EA949ES-41~53 タッピングビス(ステンレス)

材 質 : ステンレス

サイズ :

ナベネジ	呼び径	全長	ネジ 山数	十字穴		dk		k		入り数
				番号	m	基準	許容差	基準	許容差	
EA949ES-41	M 4	10	16	2	4.1	7.0	0	2.6	±0.15	95本
EA949ES-42		16								75
EA949ES-43		20								65
EA949ES-44		25								55
EA949ES-45		30								45
EA949ES-46		40								35
EA949ES-47		50								30
EA949ES-51	M 5	25	12	4.8	9.0	0	3.3	±0.15	35	
EA949ES-52		35							25	
EA949ES-53		50							20	

* ねじの山数25.4mmに付

