

EA949ES ステンレスタッピングセット

材 質：ステンレス

サイズ：

ナベネジ	ネジ 山数	十字穴		d k		k		入り数
		番号	m	基準	許容差	基準	許容差	
4×16mm	16	2	4.1	7.0	0 -0.5	2.6	±0.15	150本
4×20mm								120
4×25mm								100

* ねじの山数25.4mmに付

サラネジ	ネジ 山数	十字穴		d k		k		d	
		番号	m	基準	許容差	基準	許容差	最大	最小
4×16mm	16	2	4.5	8.0	0 -0.5	2.3	0 -0.3	4.15	4
4×20mm									
4×25mm									

* ねじの山数25.4mmに付

