



スーパー木ねじ



ニッケルメッキ



ブロンズメッキ



クロメートメッキ

- ◎材質：キルド鋼を使用し、高度技術の焼入れを施しています。
- ◎特長：ねじ径2ミリと細いため、下穴なしでネジ込みやすくラワン・チーク材等の堅い木材でも、ネジ込み時の折れ、曲がり、ネジ切れ、頭部ツブレ等の発生が少ないです。

※ドライバーは #1 をご使用ください。

◎用途

<p>ドア額縁</p>	<p>襖骨止め</p>	<p>パネル貼</p>	<p>床張り</p>	<p>戸当り</p>
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

商品コード	品番	サイズ	カラー	ネジ入数	小箱寸法(mm) (W×H×D)	JANコード 4905637-
EA949FC-216	99094255	SH-BS16Ni	2.0×16	700本	63×42×68	942555
EA949FC-219	99094256	SH-BS19Ni	2.0×19			942562
EA949FC-223	99094257	SH-BS23Ni	2.0×23			942579
EA949FC-227	99094258	SH-BS27Ni	2.0×27			942586
EA949FC-236	99094259	SH-BS36Ni	2.0×36			942593
	99094260	SH-BS16GB	2.0×16	700本	63×42×68	942609
	99094261	SH-BS19GB	2.0×19			942616
	99094262	SH-BS23GB	2.0×23			942623
	99094263	SH-BS27GB	2.0×27			942630
	99094264	SH-BS36GB	2.0×36			942647
	99094265	SH-BS16CM	2.0×16	700本	63×42×68	942654
	99094266	SH-BS19CM	2.0×19			942661
	99094267	SH-BS23CM	2.0×23			942678
	99094268	SH-BS27CM	2.0×27			942685
	99094269	SH-BS36CM	2.0×36			942692

小箱



ニッケル



ブロンズ



クロメート



清水株式会社

