

# 六角ナット 1種 Mねじ

## ■冷間ホーマーナット 1種

ねじの呼び (d)	入数	生地	
		規格サイズコード	EA品番
6	15000	<b>ACSM06</b>	EA949GG-106
8	6000	<b>ACSM08</b>	EA949GG-108
10	3000	<b>ACSM10</b>	EA949GG-110
12	2000	<b>ACSM12</b>	EA949GG-112
14	1200	<b>ACSM14</b>	
16	1000	<b>ACSM16</b>	EA949GG-116
18	700	<b>ACSM18</b>	
20	500	<b>ACSM20</b>	EA949GG-120
22	400	<b>ACSM22</b>	EA949GG-122

## ■熱間丸製ナット 1種

ねじの呼び (d)	入数	生地	
		規格サイズコード	EA品番
24	300	<b>AM24</b>	EA949GG-124