
鉄 ケージナット(K型)(三価ホワイト付)



F000021K

鉄

角穴にはめ込むだけで取付け完了、専用工具不要



品番	ねじ	母材厚さ	A	B	C	D	六角穴寸法 (十0、一0.2)
CN-M4-16K	M4×0.7	0.7～1.6	13.2	13.6	8.8	0.45	9.6×9.6
CN-M4-27K		1.7～2.7			9.5		
CN-M5-16K	M5×0.8	0.7～1.6			8.8		
CN-M5-27K		1.7～2.7			9.5		
CN-M6-16K	M6×1.0	0.7～1.6			8.8		
CN-M6-27K		1.7～2.7			9.5		
CN-M8-17K	M8×1.25	1.0～1.7	16.0	17.0	10.4	0.5	12.4×12.4
CN-M8-32K		1.8～3.2			12.0		
CN-M8-47K		3.3～4.7			13.5		
CN-M10-17K	M10×1.5	1.0～1.7			10.4		
CN-M10-32K		1.8～3.2			12.0		
CN-M10-47K		3.3～4.7			13.5		
CN-M12-17K	M12×1.75	1.0～1.7	20.0	20.5	13.5	0.6	14.1×14.1
CN-M12-32K		1.8～3.2			15.0		
CN-M12-47K		3.3～4.7			16.5		