

EA949GP-1～-4 テーパーねじプラグ



←写真はEA949GP-3

- 材 質 … ステンレス
- 一般用、しずみ

(サイズ単位: mm)

品番	呼径	ネジ山数	ネジ基準径		基準径の位置		六角穴		長さ L	入数
			外径	有効性	a寸法	許容差	S	t		
EA949GP-1	PT1/8	28	7.723	7.142	0.45	+1.1/0	4	3	6±0.4	100
EA949GP-2	PT1/4	19	13.157	12.301	0.7	+1.5/0	6	4.4	10±0.4	80
EA949GP-3	PT3/8	19	16.662	15.806	0.7	+1.5/0	8	5	10±0.5	40
EA949GP-4	PT1/2	14	20.955	19.793	0.8	+2/0	10	6	12.5±0.5	20

