重量用

RoHS指令対応商品

D-C　D-C・S

重荷重用で一番多くご利用いただいている代表的なアジャスターです。

三価クロメート処理品

EA949GY-501～-525

耐 荷 重　<M12 M14>1,500kgf
　　<M16>2,000kgf
　　<M20>4,000kgf
材　　質　ボルト・ナット　SS400相当
　　受　　皿　SS400鍛造
表面処理　三価クロメート

オールステンレス品

EA949GW-501～-517

耐 荷 重　<M12>1,500kgf
　　<M16>2,000kgf
　　<M20>4,000kgf
材　　質　ボルト・ナット　SUS304相当
　　受　　皿　SUS304鍛造
表面処理　パシペート

■特　　徴

①受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。
D-C-Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので高級感があります。
②受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。

■構　　造

ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ受皿底部から突き出します。
突起物をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。

■用　　途

重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。

※ねじ軸は回転し、多少傾きます。

※次ページにございますEA品番とメーカー規格番号の対象表をご参照下さい。

「※」マークがEA品番と呼応している商品となります。



品番 三価クロメート処理品	『なめたらあかん』に変更	オールステンレス品	寸法(mm) D	L1	L2	H	I	A	B	質量(g)	耐荷重(kgf)
※D-C12× 50	–	※D-C12× 50SUS	M12×1.75	50	75	8	17	60	19	310	1,500
※D-C12× 75	–	※D-C12× 75SUS	M12×1.75	75	100	8	17	60	19	330	1,500
※D-C12×100	–	※D-C12×100SUS	M12×1.75	100	125	8	17	60	19	340	1,500
※D-C12×120	–	※D-C12×120SUS	M12×1.75	120	145	8	17	60	19	355	1,500
D-C12×125	–	D-C12×125SUS	M12×1.75	125	150	8	17	60	19	360	1,500
※D-C12×150	–	※D-C12×150SUS	M12×1.75	150	175	8	17	60	19	375	1,500
D-C14×130	–	–	M14×2.0	130	156	9	17	60	22	410	1,500
※D-C16× 65	–	–	M16×2.0	65	92	10	17	60	24	395	2,000
D-C16× 75	–	※D-C16× 75SUS	M16×2.0	75	102	10	17	60	24	410	2,000
※D-C16×100	D-C16×100-HS	※D-C16×100SUS	M16×2.0	100	127	10	17	60	24	440	2,000
※D-C16×130	D-C16×130-HS	※D-C16×130SUS	M16×2.0	130	157	10	17	60	24	480	2,000
※D-C16×150	D-C16×150-HS	※D-C16×150SUS	M16×2.0	150	177	10	17	60	24	505	2,000
※D-C16×180	D-C16×180-HS	※D-C16×180SUS	M16×2.0	180	207	10	17	60	24	540	2,000
D-C16×200	D-C16×200-HS	※D-C16×200SUS	M16×2.0	200	227	10	17	60	24	570	2,000
※D-C20×100	D-C20×100-HS	D-C20×100SUS	M20×2.5	100	130	13	17	60	30	580	4,000
※D-C20×130	D-C20×130-HS	D-C20×130SUS	M20×2.5	130	160	13	17	60	30	640	4,000
※D-C20×150	D-C20×150-HS	D-C20×150SUS	M20×2.5	150	180	13	17	60	30	680	4,000
※D-C20×180	D-C20×180-HS	D-C20×180SUS	M20×2.5	180	210	13	17	60	30	740	4,000
※D-C20×200	D-C20×200-HS	D-C20×200SUS	M20×2.5	200	230	13	17	60	30	785	4,000

※D-C-Sタイプのl・L2寸法は-1となります。

アジャスターボルト 寸法図 サイズ

対照表

EA品番	メーカー規格番号
EA949GY-501	D-DC12×50
EA949GY-502	D-DC12×75
EA949GY-503	D-DC12×100
EA949GY-504	D-DC12×120
EA949GY-506	D-DC12×150
EA949GY-511	D-DC16×65
EA949GY-513	D-DC16×100
EA949GY-514	D-DC16×130
EA949GY-515	D-DC16×150
EA949GY-516	D-DC16×180
EA949GY-521	D-DC20×100
EA949GY-522	D-DC20×130
EA949GY-523	D-DC20×150
EA949GY-524	D-DC20×180
EA949GY-525	D-DC20×200

EA品番	メーカー規格番号
EA949GW-501	D-C12×50SUS
EA949GW-502	D-C12×75SUS
EA949GW-503	D-C12×100SUS
EA949GW-504	D-C12×120SUS
EA949GW-506	D-C12×150SUS
EA949GW-511	D-C16×75SUS
EA949GW-513	D-C16×100SUS
EA949GW-514	D-C16×130SUS
EA949GW-515	D-C16×150SUS
EA949GW-516	D-C16×180SUS
EA949GW-517	D-C16×2000SUS