


図面／規格  
【4マークアップセットSP=3】



[単位:mm]

ねじの 呼び (d)	K		S		平座金 D1×T	波形ばね 座金 d1(最大)
	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差		
M6	4	±0.15	10	0	13×1.0	11.2