


図面／規格
【 4 マーク小形アプセット S P = 3 】



ねじの 呼び (d)	ピッチ	K		S		平座金 D1 × T	波形ばね 座金 d1(最大)
		基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差		
M8	1.25	5.5	± 0.15	12	0	18 × 1.6	14.1
M10	1.50	7.0	± 0.2	14	-0.25	22 × 1.6	17.2